

Garant**Diskinė freza su sriegiu Plotis $a_p = 4$ mm, $\varnothing D$: 63mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218540 63
GTIN	4045197849502
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

Paskirtis:

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

Pastaba:

Galima įsigyti diskines frezas, kurių $\varnothing D$ nesiekia = 200 mm.

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. IP9**.

Techninis aprašymas

$\varnothing D_2$	29 mm
Bendras ilgis L_{viso}	35 mm
maksimalus įpjovos gylis $a_{e \text{ maks.}}$	14 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	63 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SNHX
$\varnothing D_1$ h6	17 mm

Tvirtinimo sriegis M	M16
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	4
Keičiamų plokštelių kiekis	8
Plotis a_p	4 mm
Koto tipas	su sriegiu
Vidinis aušinimas	ne
Įrankių keitimas	PowerCard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SN.. 1102
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Produkto rūšis	Diskinė freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP	674252 9IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219948
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2