

**Garant****VHM sferinė freza, DLC, Ø f8 DC: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	207032 16
GTIN	4045197849694
Produktų klasė	11X

**Aprašymas****Modelis:**Su patobulinta **DLC danga**  $sp^2$ .Tolerancija: spindulio kontūras =  $\pm 0,01$  mm.**Pastaba:****Patobulintas produktas, skirtas Nr. 207030.****Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_1$ kartu su sužemintu kotu	44 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	20 mm
Dantų skaičius $Z$	2
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	15 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	16 mm
Bendras ilgis $L$	83 mm
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Pastūma $f_z$ trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant	0,15 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Spindulys $R$	8 mm
Danga	DLC
Ašmenys	VHM

Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Tolerancija Nominalusis $\varnothing$	f8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	0,03×D frezuojant kopijuojant
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Balansavimo tikslumas su kotu	G 2,5 su HA
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Sferinė ir rutulinė freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis	tinka	600 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	550 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	500 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	220 m/min	N
PE-HD	tinka	180 m/min	N
PA 66	tinka	220 m/min	N
PEEK	tinka	170 m/min	N
PF 31	tinka	150 m/min	N
PVDF GF20	tinka	200 m/min	N
POM GF25	tinka	180 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	170 m/min	N
PEEK GF30	tinka	140 m/min	N
PTFE CF25	tinka	180 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	320 m/min	N

Cu	tinka	180 m/min	N
CuZn	tinka	220 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		

**Paslaugos**

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------