

Garant**VHM sferinė freza, DLC, Ø f8 DC: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	207092 12
GTIN	4045197849861
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Su patobulinta **DLC danga** sp^2 .

Tolerancija: spindulio kontūras = $\pm 0,01$ mm.

Pastaba:

Patobulintas produktas, skirtas Nr. 207090.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	12 mm
Dantų skaičius Z	2
Koto Ø D _s	12 mm
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	105 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	26 mm
Sužeminto koto Ø D ₁	11,4 mm
Pastūma f _z trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant	0,08 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Spindulys R	6 mm
Danga	DLC
Ašmenys	VHM

Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Tolerancija Nominalusis \emptyset	f8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,03xD frezuojant kopijuojant
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Balansavimo tikslumas su kotu	G 2,5 su HA
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Sferinė ir rutulinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	400 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	375 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	325 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	190 m/min	N
PE-HD	tinka	150 m/min	N
PA 66	tinka	190 m/min	N
PEEK	tinka	140 m/min	N
PF 31	tinka	120 m/min	N
PVDF GF20	tinka	160 m/min	N
POM GF25	tinka	150 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	140 m/min	N
PEEK GF30	tinka	110 m/min	N
PTFE CF25	tinka	150 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	280 m/min	N

Cu	tinka	150 m/min	N
CuZn	tinka	180 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		
Paslaugos			

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB