

Garant

Diskinė freza su sriegiu Plotis ap = 5 mm, Ø D: 80mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	218542 80
GTIN	4045197849991
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

Paskirtis:

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

Pastaba:

Galima įsigyti diskines frezas, kurių Ø D nesiekia = 200 mm.

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. IP9**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L _{viso}	35 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	80 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SNHX
Tvirtinimo sriegis M	M16
Ø D ₂	29 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm

efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	5
maksimalus įpjovos gylis $a_{e \text{ maks.}}$	22,5 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	10
Plotis a_p	5 mm
Koto tipas	su sriegiu
Vidinis aušinimas	ne
Įrankių keitimas	PowerCard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SN.. 1103
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Produkto rūšis	Diskinė freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219949
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP	674252 9IP
Dinamometrinis atsuktuvai, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2