

**Garant****Diskinė freza su sriegiu Plotis ap = 6 mm, Ø D: 50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218544 50
GTIN	4045197850003
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

**Paskirtis:**

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

**Pastaba:**

Galima įsigyti diskines frezas, kurių Ø D nesiekia = 200 mm.

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. IP15**.

**Techninis aprašymas**

Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	15 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SNHX
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	35 mm
efektyvus dantų skaičius $Z_{\text{eff}}$	2
maksimalus įpjovos gylis $a_{\text{e maks.}}$	14 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	4
Plotis $a_p$	6 mm
Koto tipas	su sriegiu
Vidinis aušinimas	ne
Įrankių keitimas	PowerCard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SN.. 1203
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Produkto rūšis	Diskinė freza

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219950
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP