

Garant**Diskinė freza su sriegiu Plotis $a_p = 6$ mm, $\varnothing D$: 63mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 218544 63 |
| GTIN | 4045197850010 |
| Produktų klasė | 210 |

Aprašymas**Modelis:**

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

Paskirtis:

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

Pastaba:

Galima įsigyti diskines frezas, kurių $\varnothing D$ nesiekia = 200 mm.

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. IP15**.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------|
| maksimalus įpjovos gylis $a_{e\text{ maks.}}$ | 14 mm |
| Tvirtinimo sriegis M | M16 |
| efektyvus dantų skaičius Z_{eff} | 3 |
| $\varnothing D_1$ h6 | 17 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | SNHX |
| Įpjovimo briaunos $\varnothing D_c$ | 63 mm |

| | |
|--|-----------------------|
| Ø D ₂ | 29 mm |
| Bendras ilgis L _{viso} | 35 mm |
| Keičiamų plokštelių kiekis | 6 |
| Plotis a _p | 6 mm |
| Koto tipas | su sriegiu |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Įrankių keitimas | PowerCard |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SN.. 1203 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219950 (IP15; 2,2 Nm) |
| Produkto rūšis | Diskinė freza |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. | 219950 |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP | 674252 15IP |