

**Garant****Diskinė freza su sriegiu Plotis  $a_p = 6$  mm,  $\varnothing D$ : 80mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218544 80
GTIN	4045197850027
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

**Paskirtis:**

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

**Pastaba:**

Galima įsigyti diskines frezas, kurių  $\varnothing D$  nesiekia = 200 mm.

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. IP15**.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	80 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SNHX
maksimalus įpjovos gylis $a_{e\text{ maks.}}$	22,5 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	35 mm

efektyvus dantų skaičius $Z_{\text{eff}}$	4
Tvirtinimo sriegis M	M16
Keičiamų plokštelių kiekis	8
Plotis $a_p$	6 mm
Koto tipas	su sriegiu
Vidinis aušinimas	ne
Įrankių keitimas	PowerCard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SN.. 1203
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Produkto rūšis	Diskinė freza

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219950
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2