



HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, Ø DC h8 (mm arba coliai): 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	114030 1
GTIN	4045197850171
Produktų klasė	12B

Aprašymas

Modelis:

HOLEX CleverDrill: tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimo atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifluotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos atleistas sraigtinis griovelis.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 114050 ir Nr. 114160.

dyd. 13,2 – 20 : Su susiaurintu koto Ø 12,7 mm.

Vidinis aušinimas: ne

Norma: DIN 338

Tolerancija Nominalusis Ø: h8

Smailas kampas: 130 laipsniai

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 : 10,5 mm

Užspaudimo griovelio ilgis c: 12 mm

Bendras ilgis L: 34 mm

Koto Ø D_s : 1 mm

Pastūma f plienui < 750 N/mm²: 0,03 mm/aps,

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D_c	1 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,03 mm/aps,

Norma	DIN 338
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2	10,5 mm
Koto $\varnothing D_s$	1 mm
Tolerancija Nominalusis $\varnothing$	h8
Bendras ilgis L	34 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Užspaudimo griovelio ilgis c	12 mm
Smailas kampas	130 laipsniai
Serija	HOLEX CleverDrill
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Kotas	Cilindrinis kotas
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	80 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	60 m/min	N
Al > 10 % Si	ribotai tinka	50 m/min	N
Plienas < 500 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
Plienas < 750 N/mm ²	tinka	32 m/min	P
Plienas < 900 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas < 1100 N/mm ²	ribotai tinka	18 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	30 m/min	K
CuZn	tinka	40 m/min	N

Duomenų lapai

Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka