

Garant**60° nuožulų freza, Weldon kotas, Tipas: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216552 5
GTIN	4045197851734
Produktų klasė	210

Aprašymas**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	70 mm
maksimalus nusklembimo $\varnothing D_{\text{maks.}}$	16 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	260982 HB725-1
Keičiamų plokštelių varžtas	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Iškyšos ilgis L_1	20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
$\varnothing D$	5,4 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Nuožulos kampas priekine eiga	60 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1

219795 1

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm

211750 1,2

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP

674252 8IP