

Garant**60° nuožulų freza, Weldon kotas, Tipas: 16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216552 16
GTIN	4045197851741
Produktų klasė	210

Aprašymas**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	35 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
maksimalus nusklembimo $\varnothing D_{maks.}$	26 mm
$\varnothing D$	15,8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tinkamos keičiamos plokštelės	260982 HB725-1
Bendras ilgis L_{viso}	90 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Nuožulos kampas priekine eiga	60 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP

674252 8IP

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm

211750 1,2

Užveržimo varžtas Tipas 1

219795 1