

Garant**60° nuožulų freza, Weldon kotas, Tipas: 20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	216552 20
GTIN	4045197851758
Produktų klasė	210

Aprašymas**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Iškyšos ilgis L_1	39 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	260986 HB725-1
$\varnothing D$	20 mm
Bendras ilgis L_{viso}	100 mm
maksimalus nusklembimo $\varnothing D_{\text{maks.}}$	35 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Nuožulos kampas priekine eiga	60 laipsniai
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Nuožulų freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP

674252 15IP

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm

211750 3,0

Užveržimo varžtas

219844