

**3M****Deimantinis galštuvus odiniame dėkle, Šlifavimo priemonės ženklas / grūdėtumas µm: D25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	559150 D25
GTIN	2050001661470
Produktų klasė	53M

**Aprašymas****Modelis:**

**Tolygiai paskirstyta deimantinė danga**, surišta nikelio sluoksniu. **<strong>Ilg</strong>am naudojimui!**

**Paskirtis:**

Metalo ir medienos apdirbimo įrankiams **galšti ir lyginti**. Tinka plienui, HSS ir kiellydiniui. Jei įrankis mažas arba smailas, naudokite neperforuotą dalį. **Netinka dilinimui**

**3M lygis, šiek tiek plonesnė deimantinė danga.** Glotniems paviršiams glotniajam šlifavimui.

**Pastaba:**

**Nenaudoti sausai, reikia vandens arba žibalo.**

**Techninis aprašymas**

Smulkumo laipsnis	glotnus
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Ilgis	100 mm
Plotis	25 mm
Aukštis	7 mm
Pakuotė	Odinis dėklas
Produkto rūšis	Galštuvus

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		