



Rupiojo šlifavimo diskas PREMIUM***, Disko Ø × plotis: 178X7mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	560300 178X7
GTIN	9003170053624
Produktų klasė	53T

Aprašymas

Modelis:

Specialus tipas apdirbti CrNi plienus. Maksimalus nuimamos medžiagos kiekis apdirbant ir plieną. **Specifikacija: A30R-BFX.**

- **Rupiojo šlifavimo diskų grūdelių dydis, rišiklis, priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis, taip pat sustiprinamieji elementai yra optimaliai parinkti kiekvienai konkrečiai darbo sričiai taip, kad būtų užtikrintas didžiausias galimas nuimamos medžiagos kiekis ir didžiausias patvarumas.**
- **Formos:** Rupiojo šlifavimo diskai, lenkti (forma 27, 28, 29)
- **Šlifavimo kampas** nuo 20° iki 30°
- **Paskirtis:** Šlifuoti suvirinimo siūles, paviršius ir briaunas elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuoκliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	8500 min ⁻¹
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Disko storis	7 mm

DiskoØ	178 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	20-30 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Rupiojo šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
sausasis	tinka		