

ARIANA**Žarnų sistema 1/4 colio, Tipas: Y****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	084400 Y
GTIN	4037728113022
Produktų klasė	08J

Aprašymas**Modelis:**

Lanksčių plastikinių žarnų sistema aušinimo skysčiui ir orui. Darbinis slėgis iki 6 bar, su laikikliais dyd. CLAMP iki 60 bar.

- **Veikia su visomis dažniausiai naudojamomis sistemomis be papildomo adapterio.**
- **Modulinė sujungimo sistema, individualiai kombinuojama naudojant montazines reples.**
- **Srauto dydis: maždaug 15 litrai/min. (1/4 colio), didžiausias išorinis Ø 17 mm.**

Tiekimo sudėtis:

2 Y formos skirstytuvai (trišakis)

Techninis aprašymas

Produkto rūšis	Aušinimo sistema
----------------	------------------