



## Rupiojo šlifavimo diskas SG-STEEL, Disko Ø × plotis: 115X7mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	560430 115X7
GTIN	4007220468944
Produktų klasė	55S

### Aprašymas

#### Modelis:

- Rupiojo šlifavimo diskų grūdelių dydis, rišiklis, priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis, taip pat sustiprinamieji elementai yra optimaliai parinkti kiekvienai konkrečiai darbo sričiai taip, kad būtų užtikrintas didžiausias galimas nuimamos medžiagos kiekis ir didžiausias patvarumas.
- Formos: Rupiojo šlifavimo diskai, lenkti (forma 27, 28, 29)
- Šlifavimo kampas nuo 20° iki 30°
- Paskirtis: Šlifuoti suvirinimo siūles, paviršius ir briaunas elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s.

Standusis rupiojo šlifavimo diskas (kietumas R) iš serijos SG-ELASTIC, skirtas plienui, nuima didelį kiekį medžiagos ir yra patvarus.

**Specifikacija: A24R-SG-STEEL.**

### Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22,23 mm
Disko storis	7 mm
maksimalus sūkių skaičius	13300 min <sup>-1</sup>

DiskoØ	115 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Specifikacija	A24R-SG
rekomenduojamas posvyrio kampas	20-30 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Rupiojo šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
sausasis	tinka		