



## Rupiojo šlifavimo diskas PREMIUM\*\*\* Focus, Disko Ø × plotis: 178X7mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	560200 178X7
GTIN	9003172337593
Produktų klasė	53T

### Aprašymas

#### Modelis:

**Specialus tipas ketaus apdirbimui.** Aukštos kokybės cirkonio korundas ir silicio karbidas užtikrina didžiausią nuimamos medžiagos kiekį, spaudžiant nedidele jėga, net ir apdirbant žemos kokybės ketaus lydinius. **Specifikacija: ZA24N-BFX.**

- **Rupiojo šlifavimo diskų grūdelių dydis, rišiklis, priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis, taip pat sustiprinamieji elementai yra optimaliai parinkti kiekvienai konkrečiai darbo sričiai taip, kad būtų užtikrintas didžiausias galimas nuimamos medžiagos kiekis ir didžiausias patvarumas.**
- **Formos: Rupiojo šlifavimo diskai, lenkti (forma 27, 28, 29)**
- **Šlifavimo kampas nuo 20° iki 30°**
- **Paskirtis: Šlifuoti suvirinimo siūles, paviršius ir briaunas elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s.**

### Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22,23 mm
Disko storis	7 mm

maksimalus sūkių skaičius	8500 min <sup>-1</sup>
DiskoØ	178 mm
Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Specifikacija	A24Q-BFX
rekomenduojamas posvyrio kampas	20-30 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Ketus
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Rupiojo šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
sausasis	tinka		