

3M**Deimantinis galąstuvus odiniame dėkle, Šlifavimo priemonės ženklas / grūdėtumas µm: D46****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	559150 D46
GTIN	4001895534041
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Tolygiai paskirstyta deimantinė danga, surišta nikelio sluoksniu. **Ilgam naudojimui!**

Paskirtis:

Metalo ir medienos apdirbimo įrankiams **galąsti ir lyginti**. Tinka plienui, HSS ir kiellydiniui. Jei įrankis mažas arba smailas, naudokite neperforuotą dalį. **Netinka dilinimui**

3M lygis, šiek tiek plonesnė deimantinė danga. Rupesniai galandimui.

Pastaba:

Nenaudoti sausai, reikia vandens arba žibalo.

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	vidutinis / rupus
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Ilgis	100 mm
Plotis	25 mm
Aukštis	7 mm
Pakuotė	Odinis dėklas
Produkto rūšis	Galąstuvus

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		