



Rupiojo šlifavimo diskas SG-STEEL, Disko Ø × plotis: 125X7mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	560430 125X7
GTIN	4007220242308
Produktų klasė	55S

Aprašymas

Modelis:

- **Rupiojo šlifavimo diskų grūdelių dydis, rišiklis, priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis, taip pat sustiprinamieji elementai yra optimaliai parinkti kiekvienai konkrečiai darbo sričiai taip, kad būtų užtikrintas didžiausias galimas nuimamos medžiagos kiekis ir didžiausias patvarumas.**
- **Formos:** Rupiojo šlifavimo diskai, lenkti (forma 27, 28, 29)
- **Šlifavimo kampas nuo 20° iki 30°**
- **Paskirtis:** Šlifuoti suvirinimo siūles, paviršius ir briaunas elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifukliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s.

Standusis rupiojo šlifavimo diskas (kietumas R) iš serijos SG-ELASTIC, skirtas plienui, nuima didelį kiekį medžiagos ir yra patvarus.

Specifikacija: A24R-SG-STEEL.

Techninis aprašymas

Disko storis	7 mm
maksimalus sūkių skaičius	12200 min ⁻¹
Kiaurymės Ø	22,23 mm

DiskoØ	125 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Specifikacija	A24R-SG
rekomenduojamas posvyrio kampas	20-30 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Rupiojo šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
sausasis	tinka		