



Deimantinė dildė su abiem darbiniais galais, 150 mm grūdeliai D 126 (vidutinio stambumo), universalūs, Tipas: 11



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 529650 11 |
| GTIN | 4007220017036 |
| Produktų klasė | 53B |

Aprašymas

Modelis:

Forma panaši į Nr. 528050, tik abu galai padengti vienodo dydžio deimantiniais grūdeliais.

Paskirtis:

Tiksliam baigiamajam formų iš **grūdintojo plieno** arba **kietlydinio apdirbimui**. Dildinant **stipriai nespausti**.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Skerspjūvis su danga | 3,2×2 mm |
| Forma | ovalinė, tiesi |
| dangos ilgis | 25 mm |
| Šlifavimo priemonės | Deimantinė |
| Šlifavimo priemonių kodas | D |
| Grūdėtumas | D126 |
| Bendras ilgis | 150 mm |
| Produkto rūšis | Dildė abiem darbiniais galais |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |

| | |
|--------------------|---------------|
| Plienas <55 HRC | tinka |
| Plienas <60 HRC | tinka |
| Plienas <67 HRC | tinka |
| Kietlydininis (HM) | tinka |
| INOX | tinka |
| Ti | tinka |
| Ketus (G) | tinka |
| Plastikas, GFK | tinka |
| Akmuo | ribotai tinka |