

**HOLEX**
**Rupiojo šlifavimo diskas „2 in 1“, Disko Ø × plotis: 125X6mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	560500 125X6
GTIN	4045197443045
Produktų klasė	52M

**Aprašymas**
**Modelis:**

- **Rupiojo šlifavimo diskų grūdelių dydis, rišiklis, priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis, taip pat sustiprinamieji elementai yra optimaliai parinkti kiekvienai konkrečiai darbo sričiai taip, kad būtų užtikrintas didžiausias galimas nuimamos medžiagos kiekis ir didžiausias patvarumas.**
- **Formos: Rupiojo šlifavimo diskai, lenkti (forma 27, 28, 29)**
- **Šlifavimo kampas nuo 20° iki 30°**
- **Paskirtis: Šlifuoti suvirinimo siūles, paviršius ir briaunas elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s.**

Rupiojo šlifavimo diskas **plienui ir INOX patvarus** ir efektyvus. **Specifikacija: A30Q-BF.**

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	22,23 mm
Disko storis	6 mm
maksimalus sūkių skaičius	12200 min <sup>-1</sup>
Disko Ø	125 mm

Šlifavimo priemonių kodas	A
Specifikacija	A30Q-BF
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	20-30 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Rupiojo šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
sausasis	tinka		