



Išverčiamas konteineris RAL 7016 su išleidimo čiaupu, Konteinerio tūris: 250l



Užsakymo data

Užsakymo numeris	919923 250
GTIN	4017976247014
Produktų klasė	96D

Aprašymas

Modelis:

Lovelis hermetiškai suvirintas, įstatytas taip, kad būtų galima paversti.

Lovelio kraštas viršuje dukart užlenktas.

Apačioje integruotos dvi kišenės krautuvui, pakoja ir apsauga nuo apvirtimo.

2 fiksuoti ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Valdomi ratukai standartiškai su TOTAL-STOP centrine stabdymo sistema pagal EN 1757-3.

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Išleidimo čiaupas

su sietu skysčių ir kietų dalelių atskyrimui.

Išvertimas įjungiamas rankiniu būdu.

Jeigu konteineris ištuštinamas krautuvu arba jis yra sunkus, rekomenduojame savivartį.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Antracito spalvos RAL 7016 **dengtos milteliniu būdu.**

Techninis aprašymas

Aukštis	780 mm
---------	--------

Ratuko Ø	200 mm
Kratytuvo krašto aukštis su ratukais	780 mm
Konteinerio aukštis	413 mm
Šakių kišenės vidinis aukštis	72 mm
Plotis	713 mm
Šakių kišenės vidinis plotis	194 mm
Konteinerio ilgis	1200 mm
Konteinerio tūris	250 l
Leistinoji apkrova	750 kg
Konteinerio plotis	652 mm
Ilgis	1359 mm
Svoris	70 kg
Atstumas tarp šakių kišenių B	203 mm
Produkto rūšis	Išverčiamas konteineris