

**Išverčiamas konteineris RAL 7016 su išleidimo čiaupu, Konteinerio tūris: 600l****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	919923 600
GTIN	4017976247038
Produktų klasė	96D

**Aprašymas****Modelis:**

Lovelis hermetiškai suvirintas, įstatytas taip, kad būtų galima paversti.

Lovelio kraštas viršuje dukart užlenktas.

Apačioje integruotos dvi kišenės krautuvui, pakoja ir apsauga nuo apvirtimo.

2 fiksuoti ir 2 valdomi ratukai (su fiksatoriumi) ir TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Valdomi ratukai standartiškai su TOTAL-STOP centrine stabdymo sistema pagal EN 1757-3.

**Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:**

Išleidimo čiaupas

su sietu skysčių ir kietų dalelių atskyrimui.

Išvertimas įjungiamas rankiniu būdu.

Jeigu konteineris ištuštinamas krautuvu arba jis yra sunkus, rekomenduojame savivartį.

**Standartas:**

**EN 1757-3**

**Spalva:**

Antracito spalvos RAL 7016 **dengtos milteliniu būdu.**

**Techninis aprašymas**

Svoris	95 kg
--------	-------

Leistinoji apkrova	750 kg
Ratuko Ø	200 mm
Šakių kišenės vidinis aukštis	72 mm
Aukštis	1099 mm
Konteinerio ilgis	1321 mm
Konteinerio tūris	600 l
Konteinerio aukštis	735 mm
Ilgis	1458 mm
Šakių kišenės vidinis plotis	194 mm
Kratytuvo krašto aukštis su ratukais	843 mm
Atstumas tarp šakių kišenių B	327 mm
Konteinerio plotis	794 mm
Plotis	855 mm
Produkto rūšis	Išverčiamas konteineris