



Rupiojo šlifavimo diskas PREMIUM***, Disko Ø × plotis: 115X7mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	560405 115X7
GTIN	9003175760497
Produktų klasė	53T

Aprašymas

Modelis:

Specialus modelis apdirbti spalvotuosius metalus, pvz., aliuminį, žalvarį, bronzą ir pan.

Specifikacija: A36L-BFX.

- Rupiojo šlifavimo diskų grūdelių dydis, riškis, priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis, taip pat sustiprinamieji elementai yra optimaliai parinkti kiekvienai konkrečiai darbo sričiai taip, kad būtų užtikrintas didžiausias galimas nuimamos medžiagos kiekis ir didžiausias patvarumas.
- Formos: Rupiojo šlifavimo diskai, lenkti (forma 27, 28, 29)
- Šlifavimo kampas nuo 20° iki 30°
- Paskirtis: Šlifuoti suvirinimo siūles, paviršius ir briaunas elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22,23 mm
maksimalus sūkių skaičius	13300 min ⁻¹
Disko storis	7 mm

DiskoØ	115 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	20-30 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Aliuminis
optimaliai parinkta medžiagai	Spalvotieji metalai
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Rupiojo šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		