



Degussit oksidinės keramikos galastuvas vidutinis (M), ilgis × plotis: 150X25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	558980 150X25
GTIN	4045197407337
Produktų klasė	53D

Aprašymas

Modelis:

Ypatingo kietumo aliuminio oksido keramikos aglomeratas (sintetinis rubinas) be rišklio užtikrina puikų glotniojo šlifavimo instrumentų briaunų ir profilio atsparumą, todėl gaunamas nepriekaištingos kokybės paviršius.

Sintetinio rubino glotniojo šlifavimo **galastuvai**, kurių grūdėtumas **vidutinis (M)** (Ra apie 10 μ, atitinka grūdėtumą apie 600).

Paskirtis:

Preciziam apdirbimui gaminant šampus, porcelianą ir presavimo formas, tinka tiksliosios mechanikos, optikos ir stiklo pramonės darbams ir t. t. Galima padaryti nuožulas, įrantas ir pakeisti formą.

Techninis aprašymas

Ilgis	150 mm
Grūdėtumas	600
Plotis	25 mm
Aukštis	15 mm
Smulkumo laipsnis	vidutinis
Serija	Degussit®
Šlifavimo priemonės	Aliuminio oksido keramika

Produkto rūšis

Abrazyvus galąstuvus

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		