

Garant
Rupiojo šlifavimo diskas Universalus, Disko Ø x plotis: 178X7mm


Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 560010 178X7 |
| GTIN | 4045197480750 |
| Produktų klasė | 51M |

Aprašymas

Modelis:

- Rupiojo šlifavimo diskų grūdelių dydis, rišiklis, priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis, taip pat sustiprinamieji elementai yra optimaliai parinkti kiekvienai konkrečiai darbo sričiai taip, kad būtų užtikrintas didžiausias galimas nuimamos medžiagos kiekis ir didžiausias patvarumas.
- Formos: Rupiojo šlifavimo diskai, lenkti (forma 27, 28, 29)
- Šlifavimo kampas nuo 20° iki 30°
- Paskirtis: Šlifuoti suvirinimo siūles, paviršius ir briaunas elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s.

Universaliai naudojamas INOX, plienui ir ketui.

Specifikacija:

28-A30R-BFX.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------|----------|
| Disko storis | 7 mm |
| Kiaurymės Ø | 22,23 mm |

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| maksimalus sūkių skaičius | 8500 min ⁻¹ |
| DiskoØ | 178 mm |
| Šlifavimo priemonės | Korundas |
| Šlifavimo priemonių kodas | A |
| Specifikacija | A30R-BF |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % |
| rekomenduojamas posvyrio kampas | 20-30 laipsniai |
| optimaliai parinkta medžiagai | Plienas |
| optimaliai parinkta medžiagai | INOX |
| maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s |
| Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | ribotai tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | tinka | | |
| Ketus (G) | ribotai tinka | | |
| CuZn | ribotai tinka | | |
| Plastikas, GFK | ribotai tinka | | |
| Uni | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |

