


**Deimantinių dildžių rinkinys, 11 vnt., 140 mm., Grūdelių dydis: D126µm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	529350 D126
GTIN	4007220017418
Produktų klasė	53B

Aprašymas**Modelis:**

Šių adatinių dildžių ruošiniai yra nukaldinti iš specialaus plieno ir nušlifuoti. Deimantinės dildės tolygiai padengiamos vienodo dydžio deimantiniais grūdeliais ir užfiksuojamos galvaniniu būdu. Tolygus deimantinis sluoksnis ir deimanto kietumas užtikrina geriausią apdirbimo rezultatą.

Visas dildės ilgis = 140 mm; deimantinės dangos ilgis = 70 mm; koto Ø = 3 mm.

Paskirtis:

Tiksliai baigti apdirbti pjovimo, šlampavimo ir presavimo įrankius iš **grūdinto plieno** arba **kietlydinio**. Be to, tinka apdirbti **stiklą, keramiką** ir t. t.. Dilinant **nespausti**, ypač prie briaunų. Daugiau spaudžiant, geresnis rezultatas nepasiekiamas, bet apgadinama dildė. Universalus grūdelių dyd. (standartinės dildės)

Tiekimo sudėtis:

Plastikinėje dėžutėje.

11 dalių, po 1 šių formų 1 - 11 (visų) dildę, papildomai yra 1 plokščia dildė buku galu ir užapvalintais kraštais.

Priedai pasirinktinai:

Greitai uždedamą rankeną, tinkamą šioms dildėms, rasite Nr. 519700.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	140 mm
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Atskirų dildžių skaičius	11

Pakuotė	Plastikinė dėžutė
Produkto rūšis	Adatinė dildė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		

Priedai

Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D 126 (vidutinio stambumo), universalūs Tipas 8	529220 8
Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D 126 (vidutinio stambumo), universalūs Tipas 11	529220 11
Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D 126 (vidutinio stambumo), universalūs Tipas 3	529220 3
Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D 126 (vidutinio stambumo), universalūs Tipas 4	529220 4
Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D 126 (vidutinio stambumo), universalūs Tipas 2	529220 2
Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D 126 (vidutinio stambumo), universalūs Tipas 6	529220 6
Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 3	519700 3

Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D 126 (vidutinio stambumo), universalūs Tipas 9	529220 9
Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D 126 (vidutinio stambumo), universalūs Tipas 1	529220 1
Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D 126 (vidutinio stambumo), universalūs Tipas 5	529220 5
Greitai uždedama rankenaadatinėms dildėms Tipas 2	519700 2
Deimantinė dildė, 140 mmgrūdėliai D 126 (vidutinio stambumo), universalūs Tipas 10	529220 10