

Garant
Freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: AS1625

Užsakymo data

Užsakymo numeris	540200 AS1625
GTIN	4045197154910
Produktų klasė	51D

Aprašymas
Modelis:

Koto Ø 6 mm.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Cilindras“ (ZYAS), su galiniais dantimis.**

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: Cilindras su galiniais dantimis

Galvos Ø: 16 mm

Galvutės ilgis L_1 : 25 mm

Bendras ilgis: 65 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Forma	Cilindras su galiniais dantimis
Dantų forma	kryžminiai dantys
Forma	AS1625
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys

Galvutės ilgis L ₁	25 mm
Bendras ilgis	65 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Koto Ø	6 mm
Galvos Ø	16 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza