



Rupiojo šlifavimo diskas SG-INOX, Disko Ø × plotis: 115X7mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	560420 115X7
GTIN	4007220470244
Produktų klasė	55S

Aprašymas

Modelis:

- Rupiojo šlifavimo diskų grūdelių dydis, rišiklis, priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis, taip pat sustiprinamieji elementai yra optimaliai parinkti kiekvienai konkrečiai darbo sričiai taip, kad būtų užtikrintas didžiausias galimas nuimamos medžiagos kiekis ir didžiausias patvarumas.
- Formos: Rupiojo šlifavimo diskai, lenkti (forma 27, 28, 29)
- Šlifavimo kampas nuo 20° iki 30°
- Paskirtis: Šlifuoti suvirinimo siūles, paviršius ir briaunas elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s.

Minkštasis rupiojo šlifavimo diskas (kietis N) iš serijos SG-ELASTIC, skirtas INOX, nuima didelį kiekį medžiagos ir yra patvarus.

Specifikacija: A30N-SG-INOX.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22,23 mm
Disko storis	7 mm
maksimalus sūkių skaičius	13300 min ⁻¹

DiskoØ	115 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Specifikacija	A30N-SG-INOX
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	20-30 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Rupiojo šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
sausasis	tinka		