

## Garant

### Freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM, Tipas: M1225



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	540200 M1225
GTIN	4045197155122
Produktų klasė	51D

#### Aprašymas

##### Modelis:

Koto Ø 6 mm.

**GARANT** frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Smailas kūgis“** (SKM).

##### Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: kūginė

Galvos Ø: 12 mm

Galvutės ilgis L<sub>1</sub>: 25 mm

Bendras ilgis: 65 mm

Koto Ø: 6 mm

#### Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	25 mm
Forma	kūginė
Forma	M1225
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Bendras ilgis	65 mm

Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Dantų forma	kryžminiai dantys
Galvos Ø	12 mm
Koto Ø	6 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza