

Deimantinis galąstuvus medinėje dėžutėje, Šlifavimo priemonės ženklas / grūdėtumas µm: D46



Užsakymo data

Užsakymo numeris	559000 D46
GTIN	2050001025401
Produktų klasė	56Z

Aprašymas

Modelis:

Tolygiai paskirstyta deimantinė danga, surišta nikelio sluoksniu. Ilgam naudojimui!

Paskirtis:

Metalo ir medienos apdirbimo įrankiams **galąsti ir lyginti**. Tinka plienui, HSS ir kiellydiniui. Jei įrankis mažas arba smailas, naudokite neperforuotą dalį. **Netinka dilinimui**
Deimantinis galąstuvus su stora šlifuojamąja danga medinėje dėžutėje. Rupesniai galandimui.

Pastaba:

Nenaudoti sausai, reikia vandens arba žibalo.

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	vidutinis / rupus
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Ilgis	150 mm
Plotis	52 mm

Aukštis	16 mm
Pakuotė	Medinis dėklas
Produkto rūšis	Galąstuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		