



## Deimantinė dildė su abiem darbiniais galais, 150 mm grūdeliai D 126 (vidutinio stambumo), universalūs, Tipas: 1L



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	529650 1L
GTIN	4007220016978
Produktų klasė	53B

### Aprašymas

#### Modelis:

Forma panaši į Nr. 528050, tik abu galai padengti vienodo dydžio deimantiniais grūdeliais.

#### Paskirtis:

Tiksliam baigiamajam formų iš **grūdintojo plieno** arba **kietlydinio apdirbimui**. Dildinant **stipriai nespausti**.

### Techninis aprašymas

Skerspjūvis su danga	3,8×1,6 mm
Forma	plokščia buku galu, tiesi
dangos ilgis	25 mm
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Grūdėtumas	D126
Bendras ilgis	150 mm
Produkto rūšis	Dildė abiem darbiniais galais

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		

Plienas <55 HRC	tinka
Plienas <60 HRC	tinka
Plienas <67 HRC	tinka
Kietlydininis (HM)	tinka
INOX	tinka
Ti	tinka
Ketus (G)	tinka
Plastikas, GFK	tinka
Akmuo	ribotai tinka