

Deimantinis galąstuvus odiniame dėkle, Šlifavimo priemonės ženklas / grūdėtumas µm: D25



Užsakymo data

Užsakymo numeris	559100 D25
GTIN	2050001025418
Produktų klasė	56Z

Aprašymas

Modelis:

Tolygiai paskirstyta deimantinė danga, surišta nikelio sluoksniu. **Ilgam naudojimui!**

Paskirtis:

Metalo ir medienos apdirbimo įrankiams **galąsti ir lyginti**. Tinka plienui, HSS ir kiellydiniui. Jei įrankis mažas arba smailas, naudokite neperforuotą dalį. **Netinka dilinimui** Patogus dydis; labai tinka aštrių HM pjovimo briaunų užapvalinimui. Glotniems paviršiams glotniajam šlifavimui.

Pastaba:

Nenaudoti sausai, reikia vandens arba žibalo.

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	glotnus
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Ilgis	115 mm
Plotis	25 mm
Aukštis	3 mm
Pakuotė	Odinis dėklas
Produkto rūšis	Galąstuvus

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		