

## Kalibrinis kamštis A-ZC 6-13, Nominalusis matmuo Ø: 60mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 484020 60     |
| GTIN             | 4045197211699 |
| Produktų klasė   | 48B           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Šių kalibrų praeinančiosios pusės gaminamos su **užlaida nusidėvimui** pagal DIN 7164. Matavimo priemonės iš aukščiausios kokybės plieno, grūdintos, atleistos, šlifotos ir tiksliai pritrintos.

Kalibriniai kamščiai skirti ISO **tolerancijų laukams A – ZC**, jų **tolerancijos lygiai 6 – 13**.

#### Standartas:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

#### Pastaba:

- **Tarpinių matmenų reikia teirautis arba galima paprastai užsakyti internetu adresu [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com), pvz., Nr. 484000 dyd. 82.**
- **Priėmimo kalibrai (be užlaidos nusidėvimui) žr. Nr. 484027.**
- **Kalibrus su tarpiniais matmenimis ir visus Ø su skaičiais išreikštomis ribinėmis nuokrypomis, žr. Nr. 484025.**
- **Nurodykite pageidaujamą tolerancijos klasę. Užsakydami nurodykite tolerancijos lauką (A-ZC) ir pagrindo toleranciją (6-13), pvz.: Nr. 484020 dyd. 10F10.**

### Techninis aprašymas

|                     |   |
|---------------------|---|
| Tolerancijos laukas | A |
| Tolerancijos laukas | G |
| Tolerancijos laukas | H |
| Tolerancijos laukas | J |
| Tolerancijos laukas | K |
| Tolerancijos laukas | M |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Tolerancijos laukas | N                 |
| Tolerancijos laukas | P                 |
| Tolerancijos laukas | R                 |
| Tolerancijos laukas | S                 |
| Tolerancijos laukas | B                 |
| Tolerancijos laukas | T                 |
| Tolerancijos laukas | U                 |
| Tolerancijos laukas | V                 |
| Tolerancijos laukas | X                 |
| Tolerancijos laukas | Y                 |
| Tolerancijos laukas | Z                 |
| Tolerancijos laukas | ZA                |
| Tolerancijos laukas | ZB                |
| Tolerancijos laukas | ZC                |
| Tolerancijos laukas | C                 |
| Tolerancijos laukas | D                 |
| Tolerancijos laukas | E                 |
| Tolerancijos laukas | F                 |
| Tolerancijos laukas | JS                |
| Tolerancijos laukas | FG                |
| Tolerancijos laukas | EF                |
| Tolerancijos laukas | CD                |
| Norma               | DIN 7164          |
| Norma               | DIN 2245-1        |
| Norma               | DIN EN ISO 1938-1 |
| Kokybė              | 10                |
| Kokybė              | 12                |
| Kokybė              | 8                 |
| Kokybė              | 6                 |

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Kokybė          | 13                                 |
| Kokybė          | 9                                  |
| Kokybė          | 7                                  |
| Kokybė          | 11                                 |
| Kalibro rūšis   | Praeinantieji srieginiai kalibrai  |
| Kalibro rūšis   | Nepraeinantysis srieginis kalibras |
| Nominalus dydis | 60 mm                              |
| Kalibravimas    | M2                                 |
| Produkto rūšis  | Kalibrinis kamštis                 |

## Paslaugos

|   |           |
|---|-----------|
| KalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 60 mm       | 028300 60 |
| DAkKS kalibravimasKalibrinis kamštis Maksimalus Ø 60 mm | 028340 60 |