

Garant**Deimantiniai šlifavimo akmenukai galvanizuoti D126, D, Galvos Ø: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

552500 3

GTIN

4045197156976

Produktų klasė

51E

Aprašymas**Modelis:**

Preciziškai nušlifuoti ruošiniai su **deimantine danga**. Labai lengvai pjauna, ilgai laiko dėl **galvanizuoto nikelio rišiklio**.

Paskirtis:

Darbui rankiniais įrankiais, pramoniniais robotais arba staklėmis **glotniam** kiaurymių, spindulių, kontūrų šlifavimui, **užvartų ir nuožulų nuėmimui**.

Skirta **kietlydiniui, techninei keramikai, pilkajam ir kalijam ketui, stiklui, CFK/GFK**.

Rekomenduojamas apskritiminis greitis: Deimantas sausas 8-18 m/s, deimantas drėgnas 15-25 m/s.

Pastaba:

Deimantinius galąstuvus rasite nuo Nr. 559000; deimantines dildes nuo Nr. 529150.

Techninis aprašymas

Galvos Ø

3 mm

Bendras ilgis

40 mm

Forma

cilindrinė

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Koto Ø | 3 mm |
| Galvutės ilgis | 4 mm |
| Šlifavimo priemonės | Deimantinė |
| Šlifavimo priemonių kodas | D |
| Produkto rūšis | Šlifavimo akmenukas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------|---------------|----------------|-----------|
| Kietlydininis (HM) | tinka | 15-20 m/s | |
| Plastikas, GFK | tinka | 15-20 m/s | |
| Akmuo | tinka | 15-20 m/s | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |