

Garant**Deimantiniai šlifavimo akmenukai galvanizuoti D126, D, Akmenuko Ø: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	552600 4
GTIN	4045197157195
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Preciziškai nušlifuoti ruošiniai su **deimantine danga**. Labai lengvai pjauna, ilgai laiko dėl **galvanizuoto nikelio rišiklio**.

Paskirtis:

Darbui rankiniais įrankiais, pramoniniais robotais arba staklėmis **glotniam** kiaurymių, spindulių, kontūrų šlifavimui, **užvartų ir nuožulų nuėmimui**.

Skirta **kietlydiniui, techninei keramikai, pilkajam ir kalijam ketui, stiklui, CFK/GFK**.

Rekomenduojamas apskritiminis greitis: Deimantas sausas 8-18 m/s, deimantas drėgnas 15-25 m/s.

Pastaba:

Deimantinius galąstuvus rasite nuo Nr. 559000; deimantines dildes - nuo Nr. 529150.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	45 mm
Galvos Ø	4 mm
Forma	rutuliu

Koto Ø	3 mm
Galvutės ilgis	4 mm
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Produkto rūšis	Šlifavimo akmenukas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Kietlydininis (HM)	tinka	15-20 m/s	
Plastikas, GFK	tinka	15-20 m/s	
Akmuo	tinka	15-20 m/s	
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		