

Garant**Deimantinis šlifavimo akmenukas galvanizuotas D126, D, Forma: G0307****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

552700 G0307

GTIN

4045197157249

Produktų klasė

51E

Aprašymas**Modelis:**

Preciziškai nušlifuoti ruošiniai su **deimantine danga**. Labai lengvai pjauna, ilgai laiko dėl **galvanizuoto nikelio rišiklio**.

Paskirtis:

Darbui rankiniais įrankiais, pramoniniais robotais arba staklėmis **glotniam** kiaurymių, spindulių, kontūrų šlifavimui, **užvartų ir nuožulų nuėmimui**.

Skirta **kietlydiniui, techninei keramikai, pilkajam ir kalijam ketui, stiklui, CFK/GFK**.

Rekomenduojamas apskritiminis greitis: Deimantas sausas 8-18 m/s, deimantas drėgnas 15-25 m/s.

Pastaba:

Deimantinius galštuvus rasite nuo Nr. 559000; deimantines dildes - nuo Nr. 529150.

Techninis aprašymas

Galvos Ø

3 mm

Forma

elipsė

Bendras ilgis

50 mm

Koto Ø	3 mm
Galvutės ilgis	7 mm
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Produkto rūšis	Šlifavimo akmenukas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Kietlydininis (HM)	tinka	15-20 m/s	
Plastikas, GFK	tinka	15-20 m/s	
Akmuo	tinka	15-20 m/s	
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		