

**Garant**

**Deimantinė šlifavimo pasta 5 g, tirpi alkoholyje ir vandenyje monokristalin.,  
Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas: 10µm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	552330 10
GTIN	4045197283849
Produktų klasė	51E

**Aprašymas****Modelis:**

Deimantinė pasta be silikono praktiškame dozavimo švirkšte.

**Labai koncentruotas natūralaus deimanto korundas**, 5 g švirkšto dozė, todėl detalės paviršius yra tolygaus šiurkštumo.

**Paskirtis:**

Pasta, bet koku santykiu **sumaišoma su spiritu ir vandeniu**, užtikrina optimalią tepimo plėvelę. Lengvas, ekologiškai švarus būdas plauti įrankius ir detales vandeniu.

**Grūdinto plieno, kietlydinio, keraminių ir daugiasluoksnių ruošinių** poliravimui.

**Techninis aprašymas**

Smulkumo laipsnis	vidutinis
Spalvinis kodas	žydra
Turinys	5 g
Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas	10 µm
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Produkto rūšis	Šlifavimo pasta

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	1-3 m/s	P
Plienas <55 HRC	tinka	1-3 m/s	H
Plienas <60 HRC	tinka	1-3 m/s	H
Plienas <67 HRC	tinka	1-3 m/s	H
Kietlydininis (HM)	tinka	1-3 m/s	
INOX	tinka	1-3 m/s	
Ti	tinka	1-3 m/s	
Plastikas, GFK	tinka	1-3 m/s	
Akmuo	tinka	1-3 m/s	
sausasis	tinka		

## Priedai

Deimantinių šlifavimo pastų skiediklis Sudėtis 125 ml

552400 125