

Garant

**Deimantinė šlifavimo pasta 5 g, tirpi alkoholyje ir vandenyje monokristalin.,
Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas: 15µm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	552330 15
GTIN	4045197283856
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Deimantinė pasta be silikono praktiškame dozavimo švirkšte.

Labai koncentruotas natūralaus deimanto korundas, 5 g švirkšto dozė, todėl detalės paviršius yra tolygaus šiurkštumo.

Paskirtis:

Pasta, bet kokių santykiu **sumaišoma su spiritu ir vandeniu**, užtikrina optimalią tepimo plėvelę. Lengvas, ekologiškai švarus būdas plauti įrankius ir detales vandeniui.

Grūdinto plieno, kietlydinio, keraminių ir daugiasluoksnių ruošinių poliravimui.

Techninis aprašymas

Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas	15 µm
Spalvinis kodas	tamsiai mėlyna
Smulkumo laipsnis	vidutinis
Turinys	5 g
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Produkto rūšis	Šlifavimo pasta

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	1-3 m/s	P
Plienas <55 HRC	tinka	1-3 m/s	H
Plienas <60 HRC	tinka	1-3 m/s	H
Plienas <67 HRC	tinka	1-3 m/s	H
Kietlydininis (HM)	tinka	1-3 m/s	
INOX	tinka	1-3 m/s	
Ti	tinka	1-3 m/s	
Plastikas, GFK	tinka	1-3 m/s	
Akmuo	tinka	1-3 m/s	
sausasis	tinka		

Priedai

Deimantinių šlifavimo pastų skiediklis Sudėtis 125 ml

552400 125