

**Garant****CBN šlifavimo akmenukas galvanizuotas B126, CBN, Galvos Ø: 1mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	552650 1
GTIN	4045197157201
Produktų klasė	51E

**Aprašymas****Modelis:**

Preciziškai nušlifuoti ruošiniai su **CBN danga**. Labai lengvai pjauna, ilgai laiko dėl **galvanizuoto nikelio rišiklio**.

**Paskirtis:**

Darbui rankiniais įrankiais, pramoniniais robotais arba staklėmis **glotniam** kiaurymių, spindulių, kontūrų šlifavimui, **užvartų ir nuožulų nuėmimui**.

**Visiems grūdintiems, atkaitintiems ir stipriai legiruotiems plienams.**

**Rekomenduojamas apskritiminis greitis:** CBN sausas 15-25 m/s, CBN drėgnas 20-40 m/s.

**Pastaba:**

Deimantinius galštuvus rasite nuo Nr. 559000; deimantines dildes - nuo Nr. 529150.

**Techninis aprašymas**

Forma	rutulys
Galvos Ø	1 mm
Bendras ilgis	45 mm
Koto Ø	3 mm

Galvutės ilgis	1 mm
Šlifavimo priemonių kodas	CBN
Produkto rūšis	Šlifavimo akmenukas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20-30 m/s	P
Plienas <55 HRC	tinka	20-30 m/s	H
Plienas <60 HRC	tinka	20-30 m/s	H
Plienas <67 HRC	tinka	20-30 m/s	H
INOX	tinka	20-30 m/s	
Ti	tinka	20-30 m/s	
Ketus (G)	tinka	20-30 m/s	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		