

Garant**Poliravimo galvutė iš veltinio Koto Ø 6 mm, Tipas: 171****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	552200 171
GTIN	4045197240071
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Labai patvarios poliravimo galvutės iš **vidutinio standumo, ypatingai tvirtos formos veltinio**.

Paskirtis:

Pirminiam ir galutiniam jau paruoštų paviršių poliravimui iki blizgesio išlaikant labai tikslias geometrines formas.

Pastaba:

Poliravimo galvutės iš veltinio turi būti naudojamos su **šlifavimo ir poliravimo pastomis**, pvz., Nr. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Rekomenduojamas apskritiminis greitis 5 -10 m/s.

Kietumo laipsnis: vidutinio grubumo

Galvos Ø: 25 mm

Galvutės ilgis: 30 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Galvos Ø	25 mm
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	30 mm

Kietumo laipsnis	vidutinio grubumo
Rekomenduojamas apskritiminis greitis	5 - 10 m/s
Produkto rūšis	Poliravimo ritinėlis