

**Garant****Deimantiniai šlifavimo akmenukai galvanizuoti D126, D, Galvos Ø: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

552500 2

GTIN

4045197156969

Produktų klasė

51E

**Aprašymas****Modelis:**

Preciziškai nušlifuoti ruošiniai su **deimantine danga**. Labai lengvai pjauna, ilgai laiko dėl **galvanizuoto nikelio rišiklio**.

**Paskirtis:**

Darbui rankiniais įrankiais, pramoniniais robotais arba staklėmis **glotniam** kiaurymių, spindulių, kontūrų šlifavimui, **užvartų ir nuožulų nuėmimui**.

Skirta **kietlydiniui, techninei keramikai, pilkajam ir kalijam ketui, stiklui, CFK/GFK**.

**Rekomenduojamas apskritiminis greitis:** Deimantas sausas 8-18 m/s, deimantas drėgnas 15-25 m/s.

**Pastaba:**

Deimantinius galąstuvus rasite nuo Nr. 559000; deimantines dildes nuo Nr. 529150.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis

40 mm

Forma

cilindrinė

Galvos Ø

2 mm

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Koto Ø                    | 3 mm                |
| Galvutės ilgis            | 4 mm                |
| Šlifavimo priemonės       | Deimantinė          |
| Šlifavimo priemonių kodas | D                   |
| Produkto rūšis            | Šlifavimo akmenukas |

### Vartotojo duomenys

|                    | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------|---------------|----------------|-----------|
| Kietlydininis (HM) | tinka         | 15-20 m/s      |           |
| Plastikas, GFK     | tinka         | 15-20 m/s      |           |
| Akmuo              | tinka         | 15-20 m/s      |           |
| drėgnas, maks.     | tinka         |                |           |
| sausasis           | ribotai tinka |                |           |