



Pjovimo diskas SGP STEELOX ITIN PLONAS, Disko Ø: 230mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	563420 230
GTIN	4007220522776
Produktų klasė	55T

Aprašymas

Modelis:

- **Pjovimo šlifavimo diskų grūdelių dydis, riškis, priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis, taip pat sustiprinamieji elementai yra optimaliai parinkti kiekvienu konkrečiu atveju taip, kad būtų užtikrintas našiausias pjovimas ir didžiausias patvarumas.**
- **Ploni pjovimo diskai (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) specialiai pritaikyti greitam pjovimui be užvartų, išskiria nedaug šilumos. Jei kampinis šlifuoklis kiek senesnis, būtina patikrinti, ar tiksliai diskas įtvirtintas. 2,0 mm ir storesni diskai pasižymi didesniu skersiniu stabilumu, standumu ir patvarumu.**
- **Formos: Pjovimo diskai tiesūs (forma 41) arba lenkti (forma 42).**

Plonas pjovimo diskas greitam pjovimui be užvartų nedidele termine apkrova, patogus ir ergonomiškas darbas.

Našus modelis iš specialios serijos SGP skirtas didelėms apkrovoms, išskirtinis patvarumas (kietumas S).

Paskirtis:

Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniiais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s v_c .

Specifikacija:

A46S-SGP-STEELOX.

Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio. Pjovimo diskais nerūdijančiam plienui (INOX) reikia pjauti mažesniu greičiu.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22,23 mm
Disko storis	1,9 mm
maksimalus sūkių skaičius	6600 min ⁻¹
Forma	tiesus
Forma	41
Specifikacija	A46S-SGP-INOX
Disko Ø	230 mm
kai medžiagos storis	5,7 - 9,5 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		

INOX	tinka
Ti	tinka
Ketus (G)	ribotai tinka
CuZn	ribotai tinka
Plastikas, GFK	ribotai tinka
Uni	ribotai tinka
sausasis	tinka

Priedai

Užspaudimo jungių pora Flanšo Ø 76 mm

563990 76