



Pjovimo diskas PREMIUM***, Disko Ø: 115mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	563300 115
GTIN	9003170359375
Produktų klasė	53T

Aprašymas

Modelis:

Specialus tipas tvirtais šonais yra labai tvarus, tinka **CrNi plienų pjovimui**; maksimalūs rezultatai ir apdirbant plieną.

Paskirtis:

Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniiais kampiniais šlifjuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s v_c .

Specifikacija:

A30R-BFXA.

Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio. Pjovimo diskais nerūdijančiam plienui (INOX) reikia pjauti mažesniu greičiu.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	13300 min ⁻¹
Disko storis	2 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm

Forma	lenkta
Specifikacija	A30R-BFXA
Disko Ø	115 mm
kai medžiagos storis	6 - 10 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
sausasis	tinka		