



## Mažasis pjovimo diskas PREMIUM\*\*\* YPAČ PLONAS, Disko Ø: 75mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	563050 75
GTIN	9003172992709
Produktų klasė	53T

### Aprašymas

#### Modelis:

Ypač plonas **mažas pjovimo diskas** skirtas **pneumatiniams arba elektriniams tiesiniams šlifuoekliams**, idealiai tinka darbui ankštose vietose. Naudojamas su įspraustine Nr. 563070. Efektyvus modelis greitam pjovimui beveik be užvartų.

#### Detalus aprašymas:

Plonas **mažas pjovimo diskas** skirtas **pneumatiniams arba elektriniams tiesiniams šlifuoekliams**, idealiai tinka darbui ankštose vietose.

#### Specifikacija:

##### A60R-BFXA.

#### Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio.

### Techninis aprašymas

Forma	tiesus
maksimalus sūkių skaičius	20300 min <sup>-1</sup>
Disko storis	1 mm

Kiaurymės Ø	10 mm
Specifikacija	A60R-BFXA
Disko Ø	75 mm
kai medžiagos storis	3 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Tiesinis šlifuoklis
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

---

## Priedai

Įspraustinė mažam pjovimo diskui Tinka kiaurymių Ø 10  
mm

---

563070 10