



## Pjovimo diskas PREMIUM\*\*\*, Disko Ø: 125mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	563250 125
GTIN	9003176370671
Produktų klasė	53T

### Aprašymas

#### Modelis:

Kieti, labai produktyvūs pjovimo diskai specialiai plieno skardoms, profiliams ir vamzdžiams; didžiausias patvarumas.

Netinka INOX (Fe, S ir Cl dalis >0,1agv%).

#### Paskirtis:

Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniiais kampiniais šlifuoškiais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s  $v_c$ .

#### Specifikacija:

##### A30S-BFXA.

#### Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio.

### Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22,23 mm
Forma	tiesi
maksimalus sūkių skaičius	12200 min <sup>-1</sup>

Disko storis	2 mm
Forma	41
Specifikacija	A30S-BFXA
DiskoØ	125 mm
kai medžiagos storis	6 - 10 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
sausasis	tinka		