



Rupiojo šlifavimo diskas PREMIUM*** RONDELLER®, Ø 115 mm, Grūdėtumas: 60



Užsakymo data

Užsakymo numeris	560910 60
GTIN	9003179082267
Produktų klasė	53T

Aprašymas

Modelis:

Patentuotas rupaus šlifavimo diskas, didelis lankstumas, šaltas šlifavimas, geras drožlių šalinimas, mažas spindulinis mušimas ir žemas triukšmo lygis.

- Rupiojo šlifavimo diskų grūdelių dydis, rišiklis, priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis, taip pat sustiprinamieji elementai yra optimaliai parinkti kiekvienai konkrečiai darbo sričiai taip, kad būtų užtikrintas didžiausias galimas nuimamos medžiagos kiekis ir didžiausias patvarumas.
- Formos: Rupiojo šlifavimo diskai, lenkti (forma 27, 28, 29)
- Šlifavimo kampas nuo 20° iki 30°
- Paskirtis: Šlifuoti suvirinimo siūles, paviršius ir briaunas elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s.

Paskirtis:

Universaliai naudojamas plienui, INOX (VA), lydiniams, spalvotiesiems metalams ir duroplastui, šlifuoti paviršius ir apdirbti skardines dalis bei suvirinimo siūles.

Kiaurymės Ø: 22,23 mm

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	60
Kiaurymės Ø	22,23 mm
maksimalus sūkių skaičius	13300 min ⁻¹
DiskoØ	115 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
rekomenduojamas posvyrio kampas	20-30 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Ketus
optimaliai parinkta medžiagai	Spalvotieji metalai
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Rupiojo šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Uni	tinka		

sausasis

tinka