



Mažasis pjovimo diskas PREMIUM*** YPAČ PLONAS, Disko Ø: 50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

563050 50

GTIN

9003173239766

Produktų klasė

53T

Aprašymas

Modelis:

Ypač plonas **mažas pjovimo diskas** skirtas **pneumatiniams arba elektriniams tiesiniams šlifuoekliams**, idealiai tinka darbui ankštose vietose. Naudojamas su įspraustine Nr. 563070. Efektyvus modelis greitam pjovimui beveik be užvartų.

Detalus aprašymas:

Plonas **mažas pjovimo diskas** skirtas **pneumatiniams arba elektriniams tiesiniams šlifuoekliams**, idealiai tinka darbui ankštose vietose.

Specifikacija:

A60R-BFXA.

Pastaba:

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio.

Techninis aprašymas

Forma

tiesus

Kiaurymės Ø

6 mm

maksimalus sūkių skaičius

30500 min⁻¹

Disko storis	1 mm
Specifikacija	A60R-BFXA
Disko Ø	50 mm
kai medžiagos storis	3 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
pavaros mechanizmas	Tiesinis šlifuoklis
pavaros mechanizmas	Kampinis šlifuoklis
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Įspraustinė mažam pjovimo diskui Tinka kiaurymių Ø 6 mm

563070 6