

Garant**Freza Z5 – glotniam apdirbimui, HM, Tipas: AS1020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540400 AS1020
GTIN	4045197155382
Produktų klasė	51D

Aprašymas**Modelis:**

Koto Ø 6 mm.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Cilindras“ (ZYAS), su galiniais dantimis.**

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Techninis aprašymas

Forma	Cilindras su galiniais dantimis
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z5
Dantų smulkumas	smulkiadantis
Galvos Ø	10 mm
Forma	AS1020
Bendras ilgis	60 mm
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	20 mm
Serija	Dantų forma Z5

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		