



Dengta freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM TiAlN, Tipas: F1225



Užsakymo data

Užsakymo numeris	540260 F1225
GTIN	4027497047765
Produktų klasė	56L

Aprašymas

Modelis:

Koto Ø 6 mm.

LUKAS frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.

Papildoma TiAlN danga padidina patvarumą ir atsparumą karščiui.

Didelėms terminėms ir mechaninėms apkrovoms (Heavy Duty). **Forma „Užapvalinta elipsė“** (RBF).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: suapvalintos elipsės formos

Galvos Ø: 12 mm

Galvutės ilgis L₁: 25 mm

Bendras ilgis: 65 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L ₁	25 mm
Forma	suapvalintos elipsės formos
Bendras ilgis	65 mm

Dantų forma	kryžminiai dantys
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Forma	F1225
Galvos Ø	12 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z7
Koto Ø	6 mm
Ašmenys	HM TiAlN
Danga	TiAlN
Produkto rūšis	Freza