



Rupiojo šlifavimo diskas Basic* „2 in 1“, Disko Ø × plotis: 178X6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	560600 178X6
GTIN	9003172228631
Produktų klasė	53T

Aprašymas

Modelis:

Universalūs rupiojo šlifavimo diskai plokštumų ir briaunų šlifavimui iš **INOX ir plieno**.

Specifikacija: A30Q-BF

Techninis aprašymas

Disko storis	6 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
maksimalus sūkių skaičius	8500 min ⁻¹
Disko Ø	178 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Specifikacija	A30-BF
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	20-30 laipsniai

optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Rupiojo šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
sausasis	tinka		